

Copying machine
Fraiseuse à copier
Kopierfräsmaschine
Fresadora copiadora
Glasfräsmaskin

(G)

With the copying machine **STERNKREUZ - VERAPID** plane watch glasses can be milled on both sides directly to the case. This machine has an additional installation to mill glasses for LCD-watches with mask from the available **STERNKREUZ**-watch glass plates. Operating instructions are attached to the machine. Please find the offer of the **STERNKREUZ**-watch glass plates, being suitable to this machine, on page 155 and 157.

Machine **STERNKREUZ-Verapid** order No. 18 - weight 10 kg, voltage 220 V 50 HZ, dimensions 27 x 20 x 30 cm, spare milling tool order No. 185

(E)

Con la fresadora copiadora **STERNKREUZ - VERAPID** Vds. mismos pueden fresar cristales de reloj según la caja directamente de ambas partes. Además la máquina está en condiciones para fresar cristales de relojes LCD con máscara de las placas de cristales de reloj **STERNKREUZ** listas para la entrega. La instrucción de manejo es adjuntada a la máquina. La oferta para estas placas de cristales de reloj **STERNKREUZ** adecuadas a esta máquina, Vds. encuentran a las páginas 155 y 157.

Máquina **STERNKREUZ-VERAPID** no. de pedido 18 - peso 10 kg, voltaje 220 V, 50 HZ, dimensiones 27 x 20 x 30 cm.

Fresadoras de recambio no. de pedido 185

(F)

Avec la fraiseuse à copier **STERNKREUZ - VERAPID** vous pouvez vous-mêmes fraiser de verres de montres plats de deux côtés directement du boîte. Cette machine a une installation supplémentaire pour fraiser de verres pour montres LCD avec masque des plaques de verres de montres disponibles chez **STERNKREUZ**. Un mode d'emploi sera attaché à la machine. Sur les pages 155 et 157 vous trouvez l'offre des **STERNKREUZ**-plaques de verres de montres convenables à cette machine.

Machine **STERNKREUZ-VERAPID** réf. 18 - poids 10 kg, tension 220 V 50 HZ, dimensions 27 x 20 x 30 cm, fraise de remplacement réf. 185

(D)

Mit der Kopierfräsmaschine **STERNKREUZ - VERAPID** können Sie beiderseits plane Uhrgläser direkt nach dem Gehäuse selbst fräsen. Zusätzlich ist die Maschine eingerichtet, um Gläser für LCD-Uhren mit Maske aus den lieferbaren **STERNKREUZ**-Uhrglasplatten zu fräsen. Eine Bedienungsanleitung liegt der Maschine bei. Das Angebot über **STERNKREUZ**-Uhrglasplatten, passend zu dieser Maschine, finden Sie auf den Seiten 155 und 157.

Maschine **STERNKREUZ-VERAPID** Bestell-Nr. 18 - Gewicht 10 kg, Spannung 220 V, 50 HZ. Abmessungen 27 x 20 x 30 cm, Ersatzfräser Best.-Nr. 185

(S)

Med glasfräsmaskin **STERNKREUZ-VERAPID** kan Ni själv efter boetten tillpassa plana glas.

Maskine kan även användas för utfräsning av LCD glas med fönster, lämpliga glasplattor återfinnes på sidorna 155 och 157

STERNKREUZ-VERAPID har beställningsnummer 18. Mått 270 x 200 x 300 mm Vikt 10 kg. Spänning 220 Volt 50 ps.

Ersättningsfräsar, beställningsnummer 185.

